



Vákuová prísavka VASB-55-1/4-PUR-B

číslo dielca: 1396063

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Kompenzátor výšky prísavky	20 mm
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	55 mm
objem prísavky	30,4 cm ³
Efektívny priemer sania	44,7 mm
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	110 N
Hmotnosť výrobku	39 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	G1/4
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	PUR