



elektromagnetický ventil

MFHE-3-1/4-B

číslo dielca: 14329

FESTO

Pomalonábehový spínací ventil s pomocným ručným ovládaním.
Magnetická cievka a zástrčka nie sú súčasťou dodávky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Smer prúdenia	nereverzibilný
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtitelný
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Štandardný menovitý prietok	1.200 l/min
Čas vypnutia	80 ms
Čas zapnutia	12 ms
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Menovitá hodnota	8 mm