


Spojka

EAMC-B-19-24-6-10

číslo dielca: 1450210

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	6 mm
Priemer držiaka 2	10 mm
Velkosť	19
Menovitá dĺžka	24 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,47 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	12 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS