

# Axiálna montážna sada EAMM-A-S38-67A-G2


číslo dielca: 1456638

Výbehový typ

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

| charakteristický znak     | Hodnota        |
|---------------------------|----------------|
| montážna poloha           | ľubovoľný      |
| LABS - konformita         | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania       | -25 ... 60 °C  |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 %       |
| Spôsob ochrany            | IP40           |
| Teplota okolia            | -10 ... 60 °C  |
| Prenosný krútiaci moment  | 6,5 Nm         |
| Hmotnosť výrobku          | 490 g          |
| Kód rozhrania, pohon      | S38            |
| Kód rozhrania, motor in   | 67A            |
| Materiálový údaj          | zhoda s RoHS   |