

Upínacie púzdro EAMH-145-19-C34-P

číslo dielca: 1459342

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	145
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	38 kgmm ²
Hmotnosť výrobku	281 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS