


Príruba motora EAMF-A-44C-40G-S1

číslo dielca: 1460095

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	182 g
Kód rozhrania, motor in	40G
Kód rozhrania, teleso spojky	44C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS