


Príruba motora EAMF-A-38A-40G

číslo dielca: 1460097

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|----------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 148 g |
| Kód rozhrania, motor in | 40G |
| Kód rozhrania, teleso spojky | 38A |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |