


# Paralelná montážna sada EAMM-U-145-D80-140A-188

číslo dielca: 1465530

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

| charakteristický znak            | Hodnota                 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Velkosť                          | 145                     |
| montážna poloha                  | ľubovoľný               |
| Prevodový pomer                  | 1:1                     |
| Max. počet otáčok                | 4.000 1/min             |
| LABS - konformita                | VDMA24364 - zóna III    |
| Teplota skladovania              | -25 ... 60 °C           |
| Relatívna vlhkosť vzduchu        | 0 - 95 %                |
| Spôsob ochrany                   | IP40                    |
| Teplota okolia                   | -10 ... 60 °C           |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti   | 2.270 kgmm <sup>2</sup> |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 2 Nm                    |
| Prenosný krútiaci moment         | 50 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku                 | 11.900 g                |
| Kód rozhrania, pohon             | D80B                    |
| Kód rozhrania, motor in          | 140A                    |
| Materiálový údaj                 | zhoda s RoHS            |