


# Pripočítavacie počítadlo PZA-A-B

číslo dielca: 14992

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	mechanické odpočítavadlo s pneumatickým pohonom
spôsob návratnosti	Tlačítko alebo pneumatický signál
Zobrazenie	6 miestny
Pokles tlaku, pohon	$0,2 \pm 0,1$ bar
Pokles tlaku, návrat	$0,15 \pm 0,1$ bar
Reakčný tlak, pohon	$0,6 \pm 0,2$ bar
Reakčný tlak, návrat	$0,6 \pm 0,2$ bar
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Minimálny tlak pre spätné prepnutie	2 bar
Minimálna dĺžka impulzu, pohon	10 ms
Minimálna dĺžka impulzu, návrat	180 ms
Minimálna dĺžka pauzy, pohon	15 ms
Minimálna dĺžka pauzy, návrat	50 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M5
Materiál telesa	ABS