

Lineárna jednotka SLE-10- -KF-A


FESTO

číslo dielca: 150088

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Centrovacie kolíky, alebo krúžky sú súčasťou dodávky lineárnej jednotky. Snímač SIEN- ... je možné objednať v objednávacom kóde PV, PH, NV, NH, alebo samostatne.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 100 mm
priemer piesta	10 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh pre indukčné snímače
Pracovný tlak Mpa	0,25 ... 1 MPa
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	40 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	47 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	160 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	8 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	560 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	10 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	PA
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ