

výkyvný pohon DRQ-100- -90-PPV-A

FESTO

číslo dielca: 150254

Výbehový typ


pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Verzia s voliteľným uhlom kyvu od 0 do 89°.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velkosť | 100 |
| Uhol tlmenia | 52 deg |
| Uhol otáčania | 90 deg |
| Tolerancia koncových polôh | 3 deg |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | ozubená tyč/pastorok |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak | 2,5 ... 10 bar |
| maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar | 0,9 Hz |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Teoretický krútiaci moment pri 6 bar | 150 Nm |
| Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti | 0,2 kgm ² |
| Hmotnosť výrobku | 26.800 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | G1/2 |
| Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu | cementačná oceľ |
| Materiálová informácia pre tesnenia | TPE-U(PU) |