


Naskrutkovací valec EGZ-6-10

číslo dielca: 15034

FESTO

s priebežným vonkajším závitom na telese valca.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 mm
priemer piesta	6 mm
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč Teleso valca
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestna tyč
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	13,9 N
Typ upevnenia	s vonkajším závitom s kontramaticou Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M3
Materiál krytu	POM
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ