


Snímač koncovej polohy SIEN-6,5B-NO-K-L

číslo dielca: 150380

FESTO

indukčný, pre normálne spínacie vzdialenosti.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Nominálna spínacia vzdialenosť	1,5 mm
zabezpečená spínacia vzdialenosť	1,21 mm
Redukčné faktory	Hliník = 0,25 Nerezová oceľ ST 18/8 = 0,7 Med' = 0,2 Mosadz = 0,35 Oceľ St 37 = 1,0
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Opakovateľná presnosť pri konštantných podmienkach	0,07 mm
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	Otvárač
Hysterézia	≤ 0,07 mm
Max. spínacia frekvencia	5.000 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Pokles napätia	≤ 2 V
induktívny ochranný obvod	vstavaný
Odolnosť voči skratu	taktovací
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Činiteľ zvlhnenia	± 10%
Prúd naprázdno	≤ 10 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Veľkosť	6,5 mm
Typ upevnenia	mechanicky upnuté
druh zástavby	v jednej rovine
Hmotnosť výrobku	45 g
Materiál telesa	PA vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Triada odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L