



# Snímač koncové polohy SMEO-1-S-24-B

číslo dielca: 150847

FESTO

s jazýčkovým relé, bez upevňovacej sady.



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota  |
|---|--|
| Typ   | system blokovej výstavby   |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EU-EMV<br>podľa EU-RoHS-RL                              |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa UK predpisov pre EMC<br>podľa UK RoHS predpisov                  |
| Materiálový údaj                            | zhoda s RoHS   |
| meraná veličina                             | Pozícia  |
| princíp merania                             | magnetický jazýček   |
| Teplota okolia                              | -20 ... 70 °C  |
| Presnosť opakovania                         | 0,2 mm   |
| Spínací výstup                              | kontaktný, bipolárny   |
| Funkcia spínacieho prvku                    | spínač   |
| Spínacia doba                               | $\leq 0,5$ ms  |
| Max. spínacia frekvencia                    | 500 Hz   |
| Max. výstupný prúd                          | 1 A  |
| Max. spínací výkon AC                       | 27 VA  |
| Max. spínací výkon DC                       | 27 W   |
| Odolnosť voči skratu                        | nie  |
| Odolnosť voči preťaženiu                    | nie je k dispozícii  |
| Rozsah pracovného napätia DC                | 0 ... 30 V   |
| Ochrana proti prepólovaniu                  | nie  |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja            | Zástrčka   |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika  | M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104                                 |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl        | 3  |
| Prípojka výstupného smeru                   | pozdĺž   |
| Typ upevnenia                               | s príslušenstvom   |
| montážna poloha                             | ľubovoľný  |
| Hmotnosť výrobku                            | 20 g   |
| Farba púzdra                                | čierny   |
| Materiál telesa                             | Epoxidová živica<br>PET<br>Oceľ<br>Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 70 °C   |
| Spôsob ochrany                              | IP67   |
| LABS - konformita                           | VDMA24364-B2-L   |