

# výkyvná príruha SNGL-125


číslo dielca: 151533

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU, hodiaci sa ložiskový kozlík LSNG, LSNSG.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	125
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	1.433 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia, upevnenie	Hliníkový tlakový odliaťok
Materiálová informácia pre ložisko	Plast
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované