


# Škrtiaci spätný ventil GRLA-3/8-NPT-B

číslo dielca: 151555

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie odfukovaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	3/8 NPT
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,3 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina
Materiál kyvného prípoja	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom