


Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/2-NPT-B

číslo dielca: 151559

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie odfukovaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/2 NPT
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pracovný tlak	0,3 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina