



Zásuvka MSSD-EB

číslo dielca: 151687

★ Základný program

pre magnetické cievky a ventily, štandardné pripojenie podľa DIN EN 175 301, typ C.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
Výstup kábla	Uhlová
Poznámka k výstupu kábla	otočné o 90°
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrická prípojka	3-pólový zásuvka rohový zásuvka Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 podľa DIN EN 61984 pravouhlé vyhotovenie MSEB pravouhlé vyhotovenie MSN2
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 2	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 300 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	6 A
Prúdová zaťažiteľnosť	6 A
Nárazová pevnosť	4 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Káblový konektor so závitom	Pg7
Priemer kábla	6 ... 8 mm
Prípustný priemer kábla	7,5 mm
Nominálny prierez vodiča	≤ 0,75 mm ²
Prierez prípojky	0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-45 ... 90 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	Plast
Farba púzdra	čierny
Materiál tesnení	NBR