


## svetelné tesnenie

### MV-LD-230

číslo dielca: 151716

FESTO

pre le.mag.ventily MV.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
Hmotnosť výrobku	1,6 g
Elektrická prípojka	pravouhlé vyhotovenie MSV podľa DIN EN 175301-803 tvar B
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Menovitý výkon, svietiace tesnenie	0,33 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Stupeň znečistenia	3
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)