


Vodiaca jednotka FEN-3/4"- -KF

číslo dielca: 151732

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	3/4"
Zdvih	0,04 ... 10 "
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Posuvná sila	15 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	14 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	828 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina