

Zástrčka spojky KSS6-1/8-A


číslo dielca: 151781

Výbehový typ

pre samočinne uzatvárajúcu spojkovú hadicu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	5 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	963 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Menovitý uťahovací moment	5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	19 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS