


L-prípojka LJK-1/4-I/I

číslo dielca: 151785

FESTO

so stranovým vzduchovým prípojom pre vákuovú prísavku,
otočíte 3/4né o 360°.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	50 g
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vákua	G1/4