


# Zásuvka spojky KD1-M3-A

číslo dielca: 151995

FESTO

samouzatvárací



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	1,5 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	44 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	0,6 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	2,9 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M3