


Lineárny pohon DGO-12- -P-A-B

číslo dielca: 15221

FESTO

pre bezdotykové snímanie, s magnetickou väzbou.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 1.200 mm
priemer piesta	12 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Princíp synchronizácie	schopný prenosu sily (magnet)
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2 ... 7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	68 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	68 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	2 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	320 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ