



# Lineárny pohon DGO-5/8"- -PPV-A-B

číslo dielca: 15228

FESTO

pre bezdotykové snímanie, bez piestnej tyče, s magnetickou väzbou.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,04 ... 157 "
priemer piesta	5/8"
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
vedenie	Klzné vedenie
Princíp synchronizácie	schopný prenosu sily (magnet)
Pracovný tlak	1,7 ... 7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	14 mm
Pneumatická prípojka	10-32 UNF-2B