


Unášač FKG-25-B

číslo dielca: 15234

FESTO

Pre zabránenie klopných momentov na bežcoch lineárnych pohonov DGO a vyrovnanie chýb súosovosti paralelne vedených záťaží.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Radiálna odchýlka +/-	1 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	600 N
Hmotnosť výrobku	511 g
Materiál unášača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná Oceľ, pozinkovaná
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál klzného dielu	Mosadz