


Záslepka QSC-16H

číslo dielca: 153272

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Velkosť | Štandardný |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | Záslepka |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 6 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 87 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 14 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 203 psi |
| Klasifikácia Maritime | viď certifikát |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com |
| Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 4 g |
| Pneumatická prípojka 1 | Priemer nástrčného puzdra 16 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PBT |