


Guľový ventil QH-QS-4

číslo dielca: 153483

FESTO

S nástrčnou spojkou QS.

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 bistabilný
Pneumatická prípojka 1	QS-4
Pneumatická prípojka 2	QS-4
Typ ovládania	manuálny
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok	148 l/min
Menovitá hodnota	2,5 mm
Pracovný tlak Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Princíp tesnenia	mäkký
Konštrukčné vyhotovenie	guľový kohút
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	12 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS