


Guľový ventil QHS-QS-6

číslo dielca: 153485

FESTO

S nástrčným pripojením QS.

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia ventilu | 2/2 bistabilný |
| Pneumatická prípojka 1 | QS-6 |
| Pneumatická prípojka 2 | QS-6 |
| Typ ovládania | manuálny |
| Typ upevnenia | s kontramaticou |
| Štandardný menovitý prietok | 528 l/min |
| Menovitá hodnota | 4 mm |
| Pracovný tlak Mpa | -0,1 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -1 ... 10 bar |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| Konštrukčné vyhotovenie | guľový kohút |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 16,5 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |