

Tlakový regulačný ventil LRMA-1/8-QS-8



číslo dielca: 153493

Výbehový typ

s manometrom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odzdušením
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	QS-8
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok	87 l/min
Vstupný tlak 1	0 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpečenie ovládania	ryhovaná skrutka s kontra maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	priamoovládaný piestny ventil s priebežným tlakovým napájaním
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 8 bar
Hmotnosť výrobku	83,5 g
Materiál závitového čapu	Mosadz poniklované
Materiál tesnenia závitú	PTFE