

# Rotačná nástrčná prípojka QSR-M5-4

číslo dielca: 153526

FESTO

Rotačné o 360°, s guľičkovým ložiskom, vonkajším závitom a vonkajším šesťhranom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	1,6 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 6 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 87 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,4 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 14 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 203 psi
Max. počet otáčok	500 1/min
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. radiálny moment	0,006 Nm
Menovitý uťahovací moment	1,33 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	13 g
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW12
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M5
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ