

# paralélna montážna sada EAMM-U-110-D60-62B-120

číslo dielca: 1536988

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	110
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	799 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,3 Nm
Prenosný krútiaci moment	25 Nm
Hmotnosť výrobku	5.230 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS