

Závitová spojka - prechodka QSS-5/16T-U

číslo dielca: 153764

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--------------------------------------|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 5 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch Vákuum |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Pneumatická prípojka | pre vonkajší priemer hadice 5/16" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | Mosadz poniklované |
| Materiálová informácia pre | POM |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | NBR |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |