

nástrčná L-prípojka QSML-10-32-UNF-1/8-U

číslo dielca: 153907

FESTO

kyvné o 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Menovitá hodnota	1,7 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Max. uťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Pneumatická prípojka 1	UNF10-32
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 1/8"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ