

nástrčné X-spojenie QSMX-1/8T-U

číslo dielca: 153923

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Menovitá hodnota	2,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Hmotnosť výrobku	4 g
Počet výstupov	3
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 1/8"
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 1/8"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ