

# Uzatvárací ventil HE-3-QS-1/4-U

číslo dielca: 153976

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vakuu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Pneumatická prípojka 1	QS-1/4
Pneumatická prípojka 2	QS-1/4
Typ ovládania	manuálny
Typ upevnenia	Priame upevnenie pomocou priebežných dier zabudovanie vedenia Voliteľný:
Štandardný menovitý prietok	306,9 l/min
Menovitá hodnota	3,2 mm
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Funkcia odsávania	neškrťiteľný
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	23 g
Pneumatická prípojka 3	nezachytený
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR