

# výkyvný pohon DRQ-25- -90-PPVJ-A

číslo dielca: 154459


Výbehový typ

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Verzia s voliteľným uhlom kyvu od 0 do 89°.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Uhol tlmenia	74,5 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-5 /+ 5 deg
Uhol otáčania	90 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	2,6 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	2,5 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,0008 kgm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	1.120 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	cementačná oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU) NBR