


Držiak snímača DASI-Q11-40-A-SR

číslo dielca: 1548054

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Typ	pre T-drážku
Konštrukčné vyhotovenie	Senzorová lišta
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	62 g
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke s priebežnou dierou a skrutkou s kameňmi do drážky
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované