

Servomotor EMMS-AS-70-S-LS-RS-S1

číslo dielca: 1550892

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP65
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité prevádzkové napätie DC	360 V
Menovité napätie DC	360 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	4
Krútiaci moment v kľude	1,64 Nm
Menovitý krútiaci moment	1,43 Nm
Špičkový krútiaci moment	3,1 Nm
Menovité otáčky	5.300 1/min
Max. počet otáčok	6.450 1/min
Menovitý výkon motora	866 W
Menovitý prúd motora	2,2 A
Špičkový prúd	5 A
Konštanta motora	0,647 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	39,47 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	7,66 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	14,5 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,379 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	2.100 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	75 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, single turn
Rozhranie enkódera otáčania	EnDat 22
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Rozdelenie enkódera polohy rotora	18 Bit
MTTF, subkomponenty	76 rokov, enkóder
MTTFd, subkomponenty	152 rokov, enkóder