

Quickstepper FSS-12-C

číslo dielca: 15609

Výbehový typ

pneumaticko-mechanický krokový spínač s 12 krokmi a štartovacími väzbami na prípojnú dosku 2n.

Výbehový typ. Dodateľný do 2025. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,5 mm
Konštrukčné vyhotovenie	prípojiteľný krokový radič
Potvrdenie poklesu tlaku	$\leq 0,5$ bar
Potvrdenie reakčného tlaku	$\geq 1,5$ bar
Pracovný tlak	2,5 ... 6 bar
Štandardný menovitý prietok	60 l/min
Minimálna potvrdená dĺžka impulzu	50 ms
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK EX predpisov
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX- kategória plyn	II 2G
ATEX- kategória prach	II 3D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex h IIC T4 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex-Teplota okolia	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	450 g
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	ABS