

# Servomotor EMMS-AS-55-S-LS-TMB-S1

číslo dielca: 1569751

FESTO

bez prevodovky.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP65
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité prevádzkové napätie DC	360 V
Menovité napätie DC	360 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	4
Krútiaci moment v kľude	0,49 Nm
Menovitý krútiaci moment	0,34 Nm
Špičkový krútiaci moment	1,65 Nm
Menovité otáčky	7.400 1/min
Max. počet otáčok	9.800 1/min
Menovitý výkon motora	261 W
Menovitý prúd motora	0,83 A
Špičkový prúd	4,3 A
Konštanta motora	0,406 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	26 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	20,9 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	15,6 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,13 kgcm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	1.420 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	75 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	140 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, multi turn
Rozhranie enkódera otáčania	EnDat 22
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Rozdelenie enkódera polohy rotora	19 Bit
Prídržný moment brzdy	0,8 Nm
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Príkon brzdy	10 W
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,02 kgcm <sup>2</sup>
Spínacie cykly, brzda	10 mil. pohybov naprázdno (bez trecej práce)
MTTF, subkomponenty	76 rokov, enkóder 11416 rokov, brzda
MTTFd, subkomponenty	152 rokov, enkóder