


# Kyvná príruha SNGB-320

číslo dielca: 157513

FESTO

vhodné ložiskové púzdro LN, LSN.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota  |
|------------------------------------|--|
| Velkosť                            | 320  |
| podľa normy                        | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou   |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B2-L   |
| Teplota okolia                     | -40 ... 90 °C  |
| Hmotnosť výrobku                   | 26.636 g   |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS   |
| Materiál upevnenia                 | Tvárna liatina   |
| Materiál čapu                      | Oceľ<br>pozinkované  |
| Materiál ložiska                   | Plast  |
| Materiál kotúča                    | Pozinkovaná oceľ   |
| Materiál skrutiek                  | Oceľ<br>pozinkované  |
| Materiál poistky                   | Pružinová oceľ, pozinkovaná  |