


# kalíšková prísavka VAS-15-1/8-SI

číslo dielca: 158973

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	15 mm
Efektívny priemer sania	12 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vaku hore okružla, štandard
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	7,9 N
Hmotnosť výrobku	6 g
Upevňovací závit	G1/8
Upevnenie nasávania	G 1/8
Prípojka vaku	G1/8
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)