


# kalíšková prísavka VAS-40-1/4-SI

číslo dielca: 158975

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	40 mm
Efektívny priemer sania	32 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vaku hore okružla, štandard
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	56 N
Hmotnosť výrobku	13 g
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vaku	G1/4
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)