

Pripojovací kábel KMP1-02-II-4-X


číslo dielca: 158988

Výbehový typ

FESTO

Kábel je dodateľný v dĺžkach od 1 do 99 m.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 300 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Elektrická prípojka	25-pinový zásuvka
Káblové usporiadanie	25 x 0,75 mm ²
Priemer kábla	13 mm
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PE
Materiálová informácia pre zverné kontakty	postriebrený Zliatina medi