


# Spojovací kábel SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

číslo dielca: 159435

FESTO

pre snímače a bezdotykové spínače.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-101 EN 61984
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Nosič energií: 5 Millionov cyklov, Polomer ohnutia 75 mm Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie Podmienky testovania na vyžiadanie
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	zelená LED
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Stupeň znečistenia	3
Spôsob ochrany	IP65 IP68
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Elektrická prípojka	Uhlová zásuvka / otvorený koniec M12x1 / - 5-pól / 3-žily
Káblové usporiadanie	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Priemer kábla	4,5 mm
Dĺžka kábla	5 m
Nominálny prierez vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Označovanie zástrčiek	A
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	modrý hnedá čierny
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz poniklované
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia, Izolačné púzdro	PVC
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)