

Plastová hadica DUO PUN-8X1,25-DUO-BS

číslo dielca: 159676

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre QS spojky, CN- a CK- spojky,
Polyuretán (nieje vhodná do potravinárskeho priemyslu).



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer | 8 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 37 mm |
| Vnútorňý priemer | 5,7 mm |
| Min. polomer ohybu | 24 mm |
| Pokyn pre použitie | TPE-U na báze esterov The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Vlastnosti hadíc | Suitable for energy chains |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 7 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 101,5 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 145 psi |
| Osvedčenie | TÜV |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Ohňový test materiálu | UL94 HB |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -35 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,0604 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 8mm pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 6mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 6mm |
| Farba | modrá/čierna |
| Tvrdosť podľa Shore | D 52 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | TPE-U(PU) |