


Vodiaca jednotka SPZ-20-40-P-A-S6

číslo dielca: 159745

FESTO

s 2 piestnicami (TWIN-suport), pre bezdotykové snímanie.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Zdvih | 40 mm |
| Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka | 10 mm |
| priemer piesta | 20 mm |
| Pracovný režim pohonnej jednotky | Suport |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Klzné vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vedenie |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | S6: teplot odolné tesnenia max. 120 °C |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 120 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 282 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 282 N |
| Pneumatická prípojka | M5 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | FPM |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |