


# Akumulátor stlačeného vzduchu CRVZS-0.4

číslo dielca: 160234

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	0,4 l
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	AD 2000-Návod
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Osvedčenie	CRN TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	TSSACRN0H17477.5C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:-] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	-10 ... 100 °C
Teplota okolia	-10 ... 100 °C
Max. uťahovací moment pripojovacieho závit	23 Nm
Hmotnosť výrobku	543 g
Typ upevnenia	Pridržiavacie svorky
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál zásobníka stlačeného vzduchu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál držiakov	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ