

kompaktný valec ADVULQ-3/4"- -A-P-A

číslo dielca: 160592

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Zaistené voči pretočeniu na základe štvorcovej piestnice koniec piestnice s vonkajším závitom.


Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,04 ... 8 "
priemer piesta	3/4 "
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vonkajší závit
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorcová piestnica
Pracovný tlak	14,5 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	141 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	188 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	20 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	6 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	149 g
Pneumatická prípojka	UNF10-32
pracovný tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina